


ModuleX® 130

DF Spot light

MMP-130D/SH/WCW・MCM・SCW・SCM/30A/S1/L1/1

姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 調色範囲 2700K~5000K(S1)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- ボディ ホワイト(WCL)、マットブラック(MCL)、シルバー(SCL)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 首振角度 上10度 下90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.381A (専用ドライバー100V入力時)
0.199A (専用ドライバー200V入力時)
0.172A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 38.0W (専用ドライバーを含む・100V入力時)
38.0W (専用ドライバーを含む・200V入力時)
38.1W (専用ドライバーを含む・242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 器具入力電圧 36.4V
- 器具入力電流 0.9A
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光調色方式 DALI制御方式(L1): DALI2 DT8対応
- 質量 1.7Kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-130D/SH/WCW・M・30A/S1/L1/1
MMP-130D/SH/MCM・N・M/30A/S1/L1/1
MMP-130D/SH/SCW・SCM・N・M/30A/S1/L1/1

オプション

フルスプレッドレンズ MLA-130/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-130/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-130/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-130/DS02
エッジコントロールフィルター MLA-130/EC02




品名	材質	摘要
1 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 リフレクター	アルミ	
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5 LEDモジュール		
6 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10 取付パネ	ステンレス	
11 セーフティーワイヤー	ステンレス	
12 セーフティーコネクター	樹脂	
13 電源ドライバー		DALI制御方式調光対応
14 チルトプロトラクター	樹脂	

ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は推奨調光器(DALI制御方式): NTS-LC/SD2CH/01 (別売) またはDALI2 DT8対応の調光器を使用してください。
- 推奨調光器(DALI制御方式): NTS-LC/SD2CH/01 (別売) を使用することで色温度を2700K~5000Kまで変化させることが可能です。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 屋内で使用する場合でも、器具周辺に腐食成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも腐食成分が含まれる場合があります)

電気回路



差し込んだ後、
抜けないことを確認してください。

- 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご利用ください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ法を200mm以上設けて下さい。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも腐食成分が含まれる場合があります)

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/4

作成

2020/03/02

改訂